


bitstrong

シンプルな操作で運転前にお手軽チェック
アルコールチェッカー
BS-ALC-EEK400



- 令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。
同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけでなく、検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
- 操作方法は簡単で、ボタンを押して3-5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で測定値を表示します。
- 一定数値以上のアルコールが検知された場合には、アラームでお知らせする機能がついています。

※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。



ご使用方法

- ① 電源ボタンを1秒間押下します。
- ② ディスプレイに表示されるウォームアップのカウントダウン完了後、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約1cm) 5秒ほど息を吹きかけます。
- ③ 測定完了の電子音が鳴り、測定値が表示されます。また、一定数値を超えた際にはアラーム音とともに CautionまたはDangerの文字が表示されます。



警告文を表示

型番	BS-ALC-EEK400	認証	CE, FCC, RoHS
センサータイプ	半導体ガスセンサー	材質	ABS樹脂
センサー寿命	3000回または1年	電源	単4アルカリ乾電池×2本
ウォームアップ時間	約15秒	本体寸法(W×D×H)	32×17×105 mm
吹きかけ時間	約3-5秒	本体重量	28g
吹きかけ距離	約1cm	梱包寸法(W×D×H)	100×50×155 mm
測定範囲	0.000-1.000mg/L	梱包重量	72g(電池含む)
使用温度範囲	0°C~35°C(結露なき事)	保管温度範囲	-10°C~50°C(結露なき事)

お問合せ:

株式会社 **エフ・ティ・シー通信**
 福岡市東区名島4丁目8番26号
 TEL(092)662-2721 FAX(092)662-3020
<http://www.ftctusin.co.jp/>

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>